

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 16, Bohrung d2 (H7): 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319305 12
GTIN	4062406745899
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Durchbohrter VDI-Schaft.
- Mit zwei Kugelspritzdüsen.

Vorteil:

- Geeignet auch für längere Bohrstan gen.
- Individuelle Längeneinstellung der Bohrstan gen.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstan genhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_6	44 mm
l_7	34 mm
Bohrung d_2 (H7)	12 mm
Kühlkanal-Gewinde	M5
Spannschrauben-Gewinde	M8

Form	E
VDI-Größe	VDI 16
d ₆	40 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter