

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 20, Bohrung d2 (H7): 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319310 12
GTIN	4062406754839
Artikelklasse	32U

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$l_6$	50 mm
Bohrung $d_2$ (H7)	12 mm
$l_7$	41 mm
Kühlkanal-Gewinde	M6
Spannschrauben-Gewinde	M8
Form	E
VDI-Größe	VDI 20
$d_6$	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter

