

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 20, Bohrung d2 (H7): 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319310 20
GTIN	4062406754853
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_7	41 mm
Bohrung d_2 (H7)	20 mm
l_6	50 mm
Kühlkanal-Gewinde	M6
Spannschrauben-Gewinde	M8
Form	E
VDI-Größe	VDI 20
d_6	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter

