

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 25, Bohrung d₂ (H7): 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319315 20
GTIN	4062406754914
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l ₇	41 mm
Bohrung d ₂ (H7)	20 mm
l ₆	50 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M8
Form	E
VDI-Größe	VDI 25
d ₆	58 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter

