

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 10mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319320 10     |
| GTIN          | 4067263152194 |
| Artikelklasse | 32U           |

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

**Norm:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| $l_6$                  | 60 mm                 |
| Bohrung $d_2$ (H7)     | 10 mm                 |
| $l_7$                  | 51 mm                 |
| Kühlkanal-Gewinde      | M6                    |
| Spannschrauben-Gewinde | M6                    |
| Form                   | E                     |
| VDI-Größe              | VDI 30                |
| $d_6$                  | 68 mm                 |
| Farbcode VDI-Schaft    | VDI 30                |
| Produktart             | VDI-Bohrstangenhalter |

