

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319320 16
GTIN	4067263462576
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_6	60 mm
Bohrung d_2 (H7)	16 mm
l_7	51 mm
Kühlkanal-Gewinde	M6
Spannschrauben-Gewinde	M8
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
d_6	68 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter

