

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319330 25
GTIN	4062406755058
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H7)	25 mm
l ₆	75 mm
l ₇	61 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M10
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d ₆	83 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter

