

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d₂ (H7): 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319330 8
GTIN	4062406755003
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l ₇	61 mm
Bohrung d ₂ (H7)	8 mm
l ₆	75 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M6
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d ₆	83 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter

