

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319320 32
GTIN	4067263152293
Artikelklasse	32U

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

**Norm:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$l_6$	75 mm
$l_7$	61 mm
Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	32 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M10
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
$d_6$	68 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter

