

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 50, Bohrung d2 (H7): 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319335 25
GTIN	4062406755119
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H7)	25 mm
l ₆	90 mm
l ₇	76 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M12
Form	E
VDI-Größe	VDI 50
d ₆	98 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter

