

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 50, Bohrung d2 (H7): 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319335 50
GTIN	4062406755140
Artikelklasse	32U

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

**Norm:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	50 mm
l <sub>7</sub>	86 mm
l <sub>6</sub>	100 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M10
Form	E
VDI-Größe	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter

