

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 20, Bohrung d<sub>2</sub> (H6): 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319155 16
GTIN	4062406755157
Artikelklasse	32U

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

l <sub>2</sub>	54 mm
Bohrung d <sub>2</sub> (H6)	16 mm
l <sub>1</sub> -0,2	64 mm
Außen-Ø d <sub>3</sub>	36 mm
Kühlkanal-Gewinde	M6
Spannschrauben-Gewinde	M10×1
Form	E
VDI-Größe	VDI 20
d <sub>6</sub>	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme