

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 20, Bohrung d₂ (H6): 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319155 20
GTIN	4062406755164
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H6)	20 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Außen-Ø d ₃	40 mm
l ₂	54 mm
Kühlkanal-Gewinde	M6
Spannschrauben-Gewinde	M10×1
Form	E
VDI-Größe	VDI 20
d ₆	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme