

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 50, Bohrung d2 (H7): 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319335 40
GTIN	4062406755133
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_7	76 mm
l_6	90 mm
Bohrung d_2 (H7)	40 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M12
Form	E
VDI-Größe	VDI 50
d_6	98 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter

