

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 25, Bohrung d₂ (H6): 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319165 25
GTIN	4062406755201
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l ₂	59 mm
Außen-Ø d ₃	45 mm
Bohrung d ₂ (H6)	25 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M12×1
Form	E
VDI-Größe	VDI 25
d ₆	58 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme