

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 20, Bohrung d₂ (H6): 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319155 25
GTIN	4062406755171
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Außen-Ø d ₃	45 mm
l ₂	59 mm
Bohrung d ₂ (H6)	25 mm
l ₁ -0,2	71 mm
Kühlkanal-Gewinde	M6
Spannschrauben-Gewinde	M12×1
Form	E
VDI-Größe	VDI 20
d ₆	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme