

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 25, Bohrung d₂ (H6): 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319165 16
GTIN	4062406755188
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Außen-Ø d ₃	36 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Bohrung d ₂ (H6)	16 mm
l ₂	54 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M10×1
Form	E
VDI-Größe	VDI 25
d ₆	58 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme