

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 30, Bohrung d<sub>2</sub> (H6): 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319175 32
GTIN	4067263152132
Artikelklasse	32U

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø d <sub>3</sub>	52 mm
l <sub>2</sub>	63 mm
Bohrung d <sub>2</sub> (H6)	32 mm
l <sub>1</sub> -0,2	71 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M12×1
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme