

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 30, Bohrung d₂ (H6): 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319175 20
GTIN	4067263120506
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l ₁ -0,2	67 mm
Außen-Ø d ₃	40 mm
l ₂	54 mm
Bohrung d ₂ (H6)	20 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M10×1
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
d ₆	68 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme