

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 40, Bohrung d₂ (H6): 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319205 32
GTIN	4062406755294
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H6)	32 mm
l ₁ -0,2	75 mm
l ₂	63 mm
Außen-Ø d ₃	52 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M12×1
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d ₆	83 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme