

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 50, Bohrung d₂ (H6): 20mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319215 20 |
| GTIN | 4062406755317 |
| Artikelklasse | 32U |

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|--------|
| l ₂ | 54 mm |
| l ₁ -0,2 | 67 mm |
| Bohrung d ₂ (H6) | 20 mm |
| Außen-Ø d ₃ | 40 mm |
| Kühlkanal-Gewinde | M8 |
| Spannschrauben-Gewinde | M10×1 |
| Form | E |
| VDI-Größe | VDI 50 |
| d ₆ | 98 mm |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 |

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme