

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 40, Bohrung d₂ (H6): 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319205 20
GTIN	4062406755270
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H6)	20 mm
l ₁ -0,2	67 mm
l ₂	54 mm
Außen-Ø d ₃	40 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M10×1
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d ₆	83 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme