

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 50, Bohrung d₂ (H6): 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319215 50
GTIN	4062406755355
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H6)	50 mm
l ₂	83 mm
Außen-Ø d ₃	75 mm
l ₁ -0,2	100 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M16×1
Form	E
VDI-Größe	VDI 50
d ₆	98 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme