

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 50, Bohrung d₂ (H6): 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319215 40
GTIN	4062406755348
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l ₂	73 mm
l ₁ -0,2	90 mm
Bohrung d ₂ (H6)	40 mm
Außen-Ø d ₃	65 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M16×1
Form	E
VDI-Größe	VDI 50
d ₆	98 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme