

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319330 50
GTIN	4062406755416
Artikelklasse	32U

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

**Norm:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$l_6$	100 mm
$l_7$	86 mm
Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	50 mm
Kühlkanal-Gewinde	M8
Spannschrauben-Gewinde	M12
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
$d_6$	83 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter

