

**Garant****Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Tragkraft max. 250 / 200 kg  
Eluplan-Platte dunkel, Typ: 1250/S****Bestelldaten**

Bestellnummer	920301 1250/S
GTIN	4062406755379
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundgestell mit Hubeinheit mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50mm starke Platte aus Eluplan dunkel. Arbeitstisch **mit** Scherblechen, Reihenaufstellung möglich.

**Lackierung:**

Höhenverstellbare Füße in schwarz, Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016

**pulverbeschichtet.****Empfehlung:**

Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

**Hinweis:**

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Gewicht	98 kg

Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
maximale Tragkraft	250 kg
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Länge	1250 mm
ComfortClose	nein
Breite	1250 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	720 - 1200 mm
Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Tragkraft bei Dauerbelastung	250 kg
Material Arbeitsplatte	Eluplan dunkel
Materialstärke	1 mm
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch