

**Garant****Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Tragkraft max. 250 / 200 kg  
Eluplan-Platte dunkel, Typ: 1250****Bestelldaten**

Bestellnummer	920301 1250
GTIN	4062406755362
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundgestell mit Hubeinheit mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50mm starke Platte aus Eluplan dunkel. Arbeitstisch **ohne** Scherbleche, keine Reihenaufstellung möglich.

**Lackierung:**

Höhenverstellbare Füße in schwarz, Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016

**pulverbeschichtet.****Empfehlung:**

Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

**Hinweis:**

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

**Technische Beschreibung**

Breite	1250 mm
Nennspannung	250 V
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	610 - 1200 mm

maximale Tragkraft	250 kg
Steckertyp Eingang	F
Material Arbeitsplatte	Eluplan dunkel
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Gewicht	94 kg
Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Tiefe	750 mm
Tragkraft bei Dauerbelastung	250 kg
Arbeitsplatte Länge	1250 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
ComfortClose	nein
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Materialstärke	1 mm
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch