

Garant GRIDLINE

Fußteil mit Strom und Druckluft, Höhe 900 mm, Typ: CH**Bestelldaten**

Bestellnummer	927068 CH
GTIN	4062406755676
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lieferumfang:

Fußteil mit zwei Schuko-Steckdosen mit Montagematerial, nicht verkabelt.

Inkl. Sicherheits-Einhandkupplung, Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und 3/8 Zoll Anschlussgewinde, bis 10 bar.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung. Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Technische Beschreibung

Nennspannung	250 V
Nennstrom	10 A

passend für Plattentiefe	750 mm
Breite	50 mm
Steckdose Typ	J
Tiefe	700 mm
Höhe	900 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Höhe 900 mm
Produktart	Energiemodul

Zubehör

Höhenausgleich GridLine Werkbänke Typ M12	927090 M12
Bodengleiter, Set 2-teilig Typ 2	927092 2