

Garant GRIDLINE

**Fußteil mit Strom, Höhe 800 mm, Typ: FR****Bestelldaten**

Bestellnummer	927062 FR
GTIN	4062406755539
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

**Lieferumfang:**

Fußteil mit zwei Schuko-Steckdosen mit Montagematerial, nicht verkabelt.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung.

Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

**Technische Beschreibung**

Höhe	800 mm
Breite	50 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben

Nennstrom	16 A
Tiefe	700 mm
Steckdose Typ	E
passend für Plattentiefe	750 mm
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Höhe 800 mm
Produktart	Energiemodul

---

## Zubehör

Höhenausgleich GridLine Werkbänke Typ M12	927090 M12
Bodengleiter, Set 2-teilig Typ 2	927092 2