

Garant GRIDLINE

Fußteil mit Strom, Höhe 800 mm, Typ: CH**Bestelldaten**

Bestellnummer	927062 CH
GTIN	4062406755522
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lieferumfang:

Fußteil mit zwei Schuko-Steckdosen mit Montagematerial, nicht verkabelt.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung.

Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Technische Beschreibung

Tiefe	700 mm
Nennspannung	250 V
Energieversorgung	Netzbetrieben

Breite	50 mm
Steckdose Typ	J
passend für Plattentiefe	750 mm
Nennstrom	10 A
Höhe	800 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Höhe 800 mm
Produktart	Energiemodul

Zubehör

Höhenausgleich GridLine Werkbänke Typ M12	927090 M12
Bodengleiter, Set 2-teilig Typ 2	927092 2