

Garant GRIDLINE

Fußteil mit Strom und Druckluft, Höhe 900 mm, Typ: DE**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 927068 DE |
| GTIN | 4062406755669 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lieferumfang:

Fußteil mit zwei Schuko-Steckdosen mit Montagematerial, nicht verkabelt.

Inkl. Sicherheits-Einhandkupplung, Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und 3/8 Zoll Anschlussgewinde, bis 10 bar.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung. Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|--------|
| passend für Plattentiefe | 750 mm |
| Nennspannung | 250 V |

| | |
|-------------------------|---|
| Höhe | 900 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Nennstrom | 16 A |
| Steckdose Typ | F |
| Breite | 50 mm |
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion |
| Materialstärke | 1 mm |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut | Höhe 900 mm |
| Produktart | Energiemodul |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Höhenausgleich GridLine Werkbänke Typ M12 | 927090 M12 |
| Bodengleiter, Set 2-teilig Typ 2 | 927092 2 |