



## LED Stirnleuchte mit Batterie, Typ: H5-CORE



### Bestelldaten

Bestellnummer	081390 H5-CORE
GTIN	4058205020848
Artikelklasse	04B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Leistungsstarke LED-Stirnleuchten für den professionellen Einsatz.

- **Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.**
- **Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen.**
- **Auswechselbares, waschbares Stirnband.**
- **Ledlenser Connecting System als einheitliche Schnittstelle ermöglicht einfache Kopplung mit umfangreichem Zubehörsortiment.**

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

### Technische Beschreibung

Gewicht	178 g
IP-Schutzart	IP 67
Leuchtdauer	2 h
Leuchtdauer Stufe 2	20 h
Kopf-Ø	32 mm
Lichtstrom Stufe 2	15 lm
Lichtstrom	200 lm
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Herstellerbezeichnung	H5 Core
Batterietyp	Mignon, AA
Anzahl enthaltener Batterien	2
Lichtstrom Boost	350 lm
Produktart	Stirnleuchte