



Ladegerät, Typ: LITHIUM4



Bestelldaten

Bestellnummer	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Microcontrollergesteuerte Lade- und Pflegestationen für Akkuzellen mit **Einzelschachtüberwachung** und Akku-Defekterkennung. Statusanzeige je Ladeschacht, automatische Ladeendabschaltung, Überladeschutz und **Erhaltungsladung**. Eingangsspannung 100–240 V. Mit LC-Display für die detaillierte Überwachung des Ladevorganges und zusätzlichen akustischen Rückmeldungen.

Verwendung:

NiMH Akku Ladeplätze: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA oder 1 – 2 × Baby C. **Li#Ion / LiFePO4**

Akku Ladeplätze: 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 usw.

Technische Beschreibung

Maximale Anzahl Ladeplätze	4
Breite	96 mm
Höhe	33 mm
Nennspannung	100 - 240 V
maximaler Ladestrom	2 A
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V

Länge	129,5 mm
Netzfrequenz	50 Hz
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Produktart	Ladegerät