

AEG

Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku, Ladegerät, Typ: BSB18C2BL



Bestelldaten

Bestellnummer	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller bürstenloser 18 V Akku-KompaktSchlagbohrschraube

- **Durch eine kompakte Länge von nur 183 mm extrem handlich**
- **2-Gang-Getriebe**
- **21-stufige Drehmomenteinstellung und Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein**
- **LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches**
- **Rechts- / Linkslauf**
- **PRO Lithium-Ion Dreifachschutz: Temperaturüberwachung, Einzelzellenüberwachung, Überlastschutz**

Lieferumfang:

Akku-Schlagbohrschrauber mit Gürtelclip, 1× 13 mm FIXTEC Schnellspannbohrfutter, **ohne Akku, ohne Ladegerät.**

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	BSB18C2BL-0
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm

Gewicht ohne Akku	1,6 kg
Akkuspannung	18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Länge	183 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximale Drehzahl 1. Gang	500 min ⁻¹
maximales Drehmoment	60 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	1950 min ⁻¹
Motorbauweise	Brushless
Produktart	Schlagbohrschrauber