

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DN.G 110404 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mmVorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen