

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DN.G 150604 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Spanbrecher	VM

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7130-2
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen