

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251734 HB7130-2
GTIN	4062406765033
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VNMG 160408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7130-2
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen