



Stirnmitnehmer mit Morsekegel, Morsekegel (MK): 4



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 327400 4 |
| GTIN | 4062406764586 |
| Artikelklasse | 32P |

Beschreibung

Ausführung:

- **Spitzenwinkel 60°, Spannkreis-Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Rechts- und Linklauf möglich.**
- **Hervorragend geeignet für den Einsatz auf Drehmaschinen und beim Abwälzfräsen.**

Verwendung:

Zur Aufnahme in den Spindelkonus der Drehmaschine.

Passend für:

Drehbankspitzen Nr. 321405, Nr. 321720, Nr. 321730 und 321740.

Lieferumfang:

Stirnmitnehmer mit Zentrierspitzen 327410 und Mitnehmer 327412.

Sonderzubehör:

Nr. 327410 Zentrierspitze, Nr. 327412 Mitnehmer, Nr. 327414 Dämpfungselemente.

Hinweis:

Passende Kegelhülsen zur Adaption im Drehfutter auf Anfrage.

Arbeitsbereich-Ø: 19 - 34 mm

Spannkreis-Ø D1: 17 mm

Nutzlänge B: 62 mm

Werkstückgewicht: 50 kg

Außen-Ø: 42 mm

größter Spitzen-Ø 60° A: 5 mm

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|-------|
| Werkstückgewicht | 50 kg |
|------------------|-------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| größter Spitzen-Ø 60° A | 5 mm |
| Außen-Ø | 42 mm |
| Nutzlänge B | 62 mm |
| Spannkreis-Ø D1 | 17 mm |
| Arbeitsbereich-Ø | 19 - 34 mm |
| Abdrückschraube | nein |
| Produktart | Stirnmitnehmer |