



Stirnmitnehmer mit Morsekegel, Morsekegel (MK): 5



Bestelldaten

Bestellnummer	327403 5
GTIN	4062406765842
Artikelklasse	32P

Beschreibung

Ausführung:

- **Spitzenwinkel 60°, Spannkreis-Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Rechts- und Linklauf möglich.**
- **Hervorragend geeignet für den Einsatz auf Drehmaschinen und beim Abwälzfräsen.**

Verwendung:

Zur Aufnahme in den Spindelkonus der Drehmaschine.

Passend für:

Drehbankspitzen Nr. 321405, Nr. 321720, Nr. 321730 und 321740.

Lieferumfang:

Stirnmitnehmer mit Zentrierspitzen 327410 und Mitnehmer 327412.

Sonderzubehör:

Nr. 327410 Zentrierspitze, Nr. 327412 Mitnehmer, Nr. 327414 Dämpfungselemente.

Hinweis:

Passende Kegelhülsen zur Adaption im Drehfutter auf Anfrage.

Arbeitsbereich-Ø: 55 - 100 mm

Spannkreis-Ø D1: 54 mm

Nutzlänge B: 104,1 mm

Werkstückgewicht: 100 kg

Außen-Ø: 82 mm

größter Spitzen-Ø 60° A: 20 mm

Technische Beschreibung

Werkstückgewicht	100 kg
------------------	--------

Nutzlänge B	104,1 mm
Spannkreis-Ø D1	54 mm
Arbeitsbereich-Ø	55 - 100 mm
größter Spitzen-Ø 60° A	20 mm
Außen-Ø	82 mm
Abdrückschraube	nein
Produktart	Stirnmitnehmer