

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150604 HB725-1 Sorte: HB725-1
Spanbrecher: UM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 6 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Schneidstoff	HM

Schnitttiefe a_p	0,2 - 6 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Sorte	HB725-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Spanbrecher	UM1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen