

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 6 mm
Spanbrecher	UM1
Hauptanwendung	UNI
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNNG 120408

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB725-1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen