

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

WN.G 060408 HB725-1 Sorte: HB725-1

Spanbrecher: UM1

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 6 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 6 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	HB725-1
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	UNI
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	UM1
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen