

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T308 HB725-1 Sorte: HB725-1
 Spanbrecher: UM1
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	UM1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm

Sorte	HB725-1
Hauptanwendung	UNI
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,8 mm
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen