

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260462 HB725-1
GTIN	4062406765972
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T304 HB725-1 Sorte: HB725-1
Spanbrecher: UM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Spanbrecher	UM1
Hauptanwendung	UNI
Schneidstoff	HM
Sorte	HB725-1
Eckenradius	0,4 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen