

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T308 HB725-1 Sorte: HB725-1
Spanbrecher: UM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Sorte	HB725-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Hauptanwendung	UNI

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Toleranz	M
Spanbrecher	UM1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen