

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SC.T 120408 HB725-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB725-1

Spanbrecher: UM1

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	UM1
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Sorte	HB725-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Toleranz	M
Hauptanwendung	UNI
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen