

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VB.T 160404 HB725-1 Sorte: HB725-1  
 Spanbrecher: UM1  
 Toleranz: M  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB725-1
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Spanbrecher	UM1
Hauptanwendung	UNI
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen