

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110208, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 110208 HB725-1 Sorte: HB725-1  
Spanbrecher: UM1  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB725-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Eckenradius	0,8 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	UNI
Toleranz	M
Spanbrecher	UM1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen