

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VBMT 160408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7130-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen