



Rohrabschneider DP50 für HT-Rohre, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	818190 1
GTIN	4003773087809
Artikelklasse	86A

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugkorpus aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Werkzeuglos wechselbare Wendeklinge aus hochwertigem Kugellagerstahl. Optimale Rohrführung und leichtes Schneiden durch gleitgelagerte und selbsteinstellende Rollen. Durch die abgefederte Schneidklinge ist kein lästiges Nachstellen während des Schneidens nötig.

Vorteil:

Ein Werkzeug, zwei Funktionen, drei Durchmesser. **Gängige Kunststoff-Abwasserrohre leicht und sauber trennen und anfasen in einem Arbeitsschritt.** Glatter Schnitt: Kein Nachstellen, kein Entgraten und verminderte Gefahr von Verstopfungen oder Schädigung der Dichtung.

Verwendung:

Schneidet HT und viele andere Kunststoffrohre mit \varnothing 32, 40 oder 50 mm und einer Wandstärke bis 2,4 mm. Leichtes Positionieren durch freien Blick auf die Trennstelle. Nach oder Feinschnitt ab ca. 10 mm Abschnittslänge möglich.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 818191 Gr. 1 und Ersatz-Schnellwechselachse Nr. 818192 Gr. 1.

Technische Beschreibung

für Rohr-Außen- \varnothing	32 mm
für Rohr-Außen- \varnothing	40 mm
für Rohr-Außen- \varnothing	50 mm

Gewicht	294 g
Länge	202 mm
geeignet für Rohrmaterial	VA
geeignet für Rohrmaterial	Kupfer
geeignet für Rohrmaterial	Messing
geeignet für Rohrmaterial	Aluminium
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Ersatz-Klinge Typ 1	818191 1
Ersatz-Schnellwechselachse Typ 1	818192 1